



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
Código	9019040000
Tipo	H0,75/14D GR
GTIN (EAN)	4008 190099077
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.08 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento color gris	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	2.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	14.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 18
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Denominación militar	T 20A 004 A
Longitud de desaislado	10 mm	Sección de conexión del conductor	0.75 mm ²
Color	DIN		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

