


H1,0/16D R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, rojo
Código	9019100000
Tipo	H1,0/16D R
GTIN (EAN)	4008190159986
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

H1,0/16D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.11 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color rojo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.4 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	10 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	3 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	16.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 17
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Denominación militar	T 20A 010 A
Longitud de desaislado	12 mm	Sección de conexión del conductor	1 mm ²
Color	DIN		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		



Dibujos

Dibujo

