


**H10,0/28D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, rojo
Código	<a href="#">9019250000</a>
Tipo	H10,0/28D R
GTIN (EAN)	4008190041410
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
N.º de certificado (cULus)	E499744

### Dimensiones y pesos

Peso neto	0.62 g
-----------	--------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color rojo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	4.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	7.6 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm
L1 en mm	28.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 8
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Denominación militar	T 20A 025 A
Longitud de desaislado	21 mm	Sección de conexión del conductor	10 mm <sup>2</sup>
Color	DIN		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Dibujos

### Dibujo

