


**H35,0/30D 16 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 19 mm, 16 mm, rojo
Código	<a href="#">9019310000</a>
Tipo	H35,0/30D 16 R
GTIN (EAN)	4008190102234
Cantidad	50 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos****Homologaciones**

## Homologaciones



RoHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 1.36 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color rojo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	8.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	16 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	12.7 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm
L1 en mm	30.00 mm	Sección de conexión del conductor	AWG 2
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Denominación militar	T 20A 031 A
Longitud de desaislado	19 mm	Sección de conexión del conductor	35 mm <sup>2</sup>
Color	DIN		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Dibujos

### Dibujo

