



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Terminal tubular, Estándar, 28 mm, 25 mm, rojo |
| Código | 9019330000 |
| Tipo | H35,0/39D R |
| GTIN (EAN) | 4008 190048365 |
| Cantidad | 50 Pieza |
| Embalaje | suelto |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 1.74 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

| Descripción del artículo | Terminal tubular con aislamiento, color rojo | Versión | Estándar |
|--------------------------|--|---------|----------|
|--------------------------|--|---------|----------|

Terminales tubulares

| | | | |
|---|----------|---|--------------------|
| Diámetro para superficie de contacto (D1) | 8.3 mm | Longitud de superficie de contacto (L2) | 25 mm |
| Diámetro del aislamiento (D2) | 12.7 mm | Espesor del aislamiento (S2) | 0.4 mm |
| L1 en mm | 39.00 mm | Sección de conexión del conductor | AWG 2 |
| Espesor del manguito de metal (S1) | 0.2 mm | AWG, máx. | |
| Longitud de desaislado | 28 mm | Denominación militar | T 20A 033 A |
| Color | DIN | Sección de conexión del conductor | 35 mm ² |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Dibujos

Dibujo

