


H0,25/10T GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, amarillo
Código	9021010000
Tipo	H0,25/10T GE
GTIN (EAN)	4008190109103
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.04 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color amarillo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	0.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	6 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	1.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	10.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 24
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	8 mm
Sección de conexión del conductor	0.25 mm ²	Color	Telemecanique

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

