


**Similar a la ilustración**

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, Celeste
Código	<a href="#">9021030000</a>
Tipo	H0,75/12T HBL
GTIN (EAN)	4008190152901
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.07 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color azul claro	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	6 mm
---	--------	---	------

Diámetro del aislamiento (D2)	2.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
-------------------------------	--------	------------------------------	---------

L1 en mm	12.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 18
----------	----------	---	--------

Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	8 mm
------------------------------------	---------	------------------------	------

Sección de conexión del conductor	0.75 mm <sup>2</sup>	Color	Miscellaneous
-----------------------------------	----------------------	-------	---------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

**Dibujo**

