



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 16 mm, negro
Código	9021190000
Tipo	H25,0/30T SW
GTIN (EAN)	4008190115166
Cantidad	50 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	1.16 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color negro	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	7.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	16 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	11.2 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm
L1 en mm	30.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 3
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	18 mm
Sección de conexión del conductor	25 mm ²	Color	Telemecanique

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

