


## H0,25/10T GE SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)

### Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, amarillo
Código	<a href="#">9021210000</a>
Tipo	H0,25/10T GE SV
GTIN (EAN)	4008190045555
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 0.06 g

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color amarillo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

#### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	0.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	6 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	1.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	10.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 24
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	8 mm
Sección de conexión del conductor	0.25 mm <sup>2</sup>	Color	Telemecanique

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

