



- Para cortar automáticamente en longitud cables individuales
- Elevada exactitud de repetición gracias a un preciso sistema de servoaccionamiento de corriente continua
- Interfaz para el control de la máquina automática de corte vía un PC compatible con IBM

**Datos generales para pedido**

Versión	Cutting machine
Código	<a href="#">9023100000</a>
Tipo	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-01-06T00:00:00+01:00
Producto alternativo	<a href="#">CUTFIX PRO</a>

**CUTFIX 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



RoHS

Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	360 mm	Profundidad (pulgadas)	14.1732 inch
Altura	470 mm	Altura (pulgadas)	18.5039 inch
Anchura	385 mm	Anchura (pulgadas)	15.1575 inch
Peso neto	20289 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme con exención  
RoHS

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

**Máquinas automáticas para cortar a medida**

Potencia de conexión	0.12 kW	Corrección de longitudes	Corrección de deslizamiento en mm programable por artículos
Código de cantidades máx.	Código de cantidad de pieza ajustable	Motor	eléctrico
Almacenamiento	Hasta 200 pedidos de corte	Teclado	Entry and functions keypad
Velocidad máxima de avance	1,5 m/s	Pantalla indicadora	Pantalla LCD
Preselección de longitudes, max.	999999 mm	Preselección de longitudes, min.	1 mm
Interfaz	USB 1.1	Software	para intercambio de datos con PC compatible con IBM
Paso (diámetro máx.)	8 mm de diámetro exterior	Conexión eléctrica	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conductores individuales flexibles/ sólidos	máx. 10 mm <sup>2</sup> / máx. 2,5 mm <sup>2</sup>		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**CUTFIX 8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Accesos/piezas de repuesto**

- Para cortar automáticamente en longitud cables individuales
- Elevada exactitud de repetición gracias a un preciso sistema de servoaccionamiento de corriente continua
- Interfaz para el control de la máquina automática de corte vía un PC compatible con IBM

**Datos generales para pedido**

Tipo	ATR CTF	Versión
Código	<a href="#">1428560000</a>	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118232899	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ATM CTF	Versión
Código	<a href="#">1428570000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118232790	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AIMESA V CUTFIX	Versión
Código	<a href="#">9054740000</a>	Accesorios, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248104512	
Cantidad	1 ST	
Tipo	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	Versión
Código	<a href="#">9054750000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248104529	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOT	Versión
Código	<a href="#">9054760000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4032248104536	
Cantidad	1 ST	