



Para conductores de 10,0 -185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 22 mm, 22 mm, No
Código	9025880000
Tipo	H50,0/22S
GTIN (EAN)	4008190180430
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 2.02 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento, (2)Wire-end ferrule	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	10.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	22 mm
---	---------	---	-------

Diámetro del aislamiento (D2)	13 mm	L1 en mm	22.00 mm
-------------------------------	-------	----------	----------

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 1	Longitud de desaislado	22 mm
---	-------	------------------------	-------

Sección de conexión del conductor	50 mm ²
-----------------------------------	--------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

