

## H1,0/16 GE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, amarillo
Código	<a href="#">9025950000</a>
Tipo	H1,0/16 GE
GTIN (EAN)	4008 19003729 1
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

### Dimensiones y pesos

Peso neto 0.11 g

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color amarillo	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

### Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.4 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	10 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	3 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	16.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 17
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	12 mm
Sección de conexión del conductor	1 mm <sup>2</sup>	Color	Weidmueller

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

