


H0,25/10 HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Código de color Weidmüller
- pack con varias bolsas (5 bolsas x 100 unidades)

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 8 mm, 6 mm, Celeste
Código	9026050000
Tipo	H0,25/10 HBL SV
GTIN (EAN)	4008 190138288
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	MultiPack

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.05 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color azul claro	Versión	Estándar
--------------------------	----------------------------------------------------	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	0.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	6 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	1.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.25 mm
L1 en mm	10.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 24
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	8 mm
Sección de conexión del conductor	0.25 mm ²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

