

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Juegos para prensar

Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 6 Roto L, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: DIN
Código	9028690000
Tipo	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D
GTIN (EAN)	403224839268 1
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	261 mm	Profundidad (pulgadas)	10.2756 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	338 mm	Anchura (pulgadas)	13.3071 inch
Peso neto	1719.4 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Datos técnicos

Descripción del artículo	El lote incl. herramienta para prensar hasta 6mm ² lat. + frontal.herramientas para desaislar y terminales tubulares con código de colores DIN
--------------------------	---

Juegos

Zona de prensado, max.	6 mm ²	Zona de prensado, min.	0.14 mm ²
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 6 Roto L	Color	DIN
Número de AEH	3000 pcs.		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión	
Código	9005000000	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Cantidad	1 ST		

Crimping tools



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	PZ 6 ROTO L	Versión	
Código	1444050000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapecoidal	
GTIN (EAN)	4050118248593		
Cantidad	1 ST		

En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	9019010000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versión
Código	9019040000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	9019080000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versión
Código	9019120000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190153793	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versión
Código	9019160000	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18D GR	Versión
Código	9019190000	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Cantidad	500 ST	

Para conductores de 6,0 mm²



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20D GE	Versión
Código	9019220000	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607	
Cantidad	100 ST	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versión	
Código	9028860000	Herramientas, Caja de surtido	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Cantidad	1 ST		

Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versión	
Código	9028460000	Surtido Conectores	
GTIN (EAN)	4032248310029		
Cantidad	100 ST		
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versión	
Código	9028450000	Surtido Conectores	
GTIN (EAN)	4032248310012		
Cantidad	1 ST		