



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Pelamangueras
Código	9030060000
Tipo	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	10 mm
Altura	46 mm
Anchura	97 mm
Peso neto	32.42 g

Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura (pulgadas)	1.811 inch
Anchura (pulgadas)	3.8189 inch

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para pelar cable para cables de datos UTP y STP
--------------------------	---

Tipo de cable	Cable de datos UTP y STP	Cable de cobre - flexible, máx.	4 mm ²
Diámetro del conductor, máx.	12.5 mm	Diámetro del conductor, mín.	0.5 mm
Profundidad de corte	ajustable	UTP y diámetro máx. de cable de datos STP	8 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	11 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	18 AWG
Sección de conexión del conductor, max.	122 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0.2 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 14.0	21-04-90-90

Dibujos

Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso

