


H0,5/18 ZH OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, naranja
Código	9037220000
Tipo	H0,5/18 ZH OR
GTIN (EAN)	4008190492694
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.13 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color naranja	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	--	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.4 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Anchura del aislamiento (B)	3 mm	Altura de aislamiento (A)	5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	18.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG 20 AWG, máx.	AWG 20	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	15 mm	Sección de conexión del conductor	0.5 mm ²
Color	Weidmüller		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos**Dibujo**