



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 15 mm, 12 mm, blanco
Código	9037400000
Tipo	H0,5/18D ZH W
GTIN (EAN)	4008190492892
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

UL File Number Search	Sitio web UL
-----------------------	------------------------------

N.º de certificado (cULus)	E499744
----------------------------	---------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.11 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color blanco	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	--------------------------------------	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.4 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Anchura del aislamiento (B)	3 mm	Altura de aislamiento (A)	5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	18.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 20	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	15 mm	Sección de conexión del conductor	0.5 mm²
Color	DIN		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujo

