



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 22 mm, 18 mm, rojo
Código	9037460000
Tipo	H1,0/25D ZH R
GTIN (EAN)	4008190493035
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

H1,0/25D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.2 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color rojo	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	---------------------------------------	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm
Anchura del aislamiento (B)	3.2 mm	Altura de aislamiento (A)	5.8 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	25.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG 17 AWG, máx.	AWG 17	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	22 mm	Sección de conexión del conductor	1 mm ²
Color	DIN		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,0/25D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo

