



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 11 mm, 8 mm, negro
Código	9037470000
Tipo	H1,5/16D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493042
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.16 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color negro	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	-------------------------------------	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.2 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	8 mm
Anchura del aislamiento (B)	3.6 mm	Altura de aislamiento (A)	6.5 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm	L1 en mm	16.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16	Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm
Longitud de desaislado	11 mm	Sección de conexión del conductor	1.5 mm ²
Color	DIN		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujo

