



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 20 mm, 12 mm, verde
Código	<a href="#">9037690000</a>
Tipo	H6,0/23T ZH GN
GTIN (EAN)	4008190493486
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

**H6,0/23T ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.53 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color verde	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	--	---------	------------------------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	4.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Anchura del aislamiento (B)	6.2 mm	Altura de aislamiento (A)	11.4 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.5 mm	L1 en mm	23.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG 10 AWG, máx.	AWG 10	Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm
Longitud de desaislado	20 mm	Sección de conexión del conductor	6 mm <sup>2</sup>
Color	Telemecanique		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		



## Dibujos

### Dibujo

