



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Terminal tubular doble, 24 mm, 18 mm, verde
Código	9037700000
Tipo	H6,0/29T ZH GN
GTIN (EAN)	4008190493509
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

H6,0/29T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.76 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular doble, color verde	Versión	Terminal tubular doble
--------------------------	--	---------	------------------------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	4.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm
Anchura del aislamiento (B)	6.2 mm	Altura de aislamiento (A)	11.4 mm
Espesor del aislamiento (S2)	0.5 mm	L1 en mm	29.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG 10 AWG, máx.	AWG 10	Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm
Longitud de desaislado	24 mm	Sección de conexión del conductor	6 mm ²
Color	Telemecanique		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		



Dibujos

Dibujo

