

CUTTER 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Versión	Cutting tool for one-hand operation
Código	9040130000
Tipo	CUTTER 8
GTIN (EAN)	4008190467081
Cantidad	1 Pieza

CUTTER 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	65.5 mm	Altura (pulgadas)	2.5787 inch
Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7.2835 inch
Peso neto	168 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cortacables hasta 8 mm diámetros de cable	Versión	mecánico una mano
--------------------------	---	---------	-------------------

Herramientas de corte

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	6 AWG	Cable de cobre - rígido, máx.	16 mm ²
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	6 AWG	Cable de cobre - flexible, máx.	16 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	6 AWG	Cable de cobre - semirrígido, máx.	16 mm ²
Cable de cobre, diámetro máx.	8 mm	Cable de datos / teléfono / control, máx. 8 mm Ø	
Cable de aluminio rígido, máx.(mm ²)	16 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	6 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	16 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	8 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		