

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Versión	Cutting tool for one-hand operation
Código	9040140000
Tipo	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
Cantidad	1 Pieza

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	31 mm	Profundidad (pulgadas)	1.2205 inch
Altura	71.5 mm	Altura (pulgadas)	2.815 inch
Anchura	245 mm	Anchura (pulgadas)	9.6456 inch
Peso neto	443.7 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cortacables hasta 20 mm diámetros de cable	Versión	mecánico una mano
--------------------------	--	---------	-------------------

Herramientas de corte

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	3 AWG	Cable de cobre - rígido, máx.	25 mm ²
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	3/0 AWG	Cable de cobre - flexible, máx.	95 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	1 AWG	Cable de cobre - semirrígido, máx.	50 mm ²
Cable de cobre, diámetro máx.	22 mm	Cable de datos / teléfono / control, máx. 22 mm Ø	
Cable de aluminio rígido, máx.(mm ²)	50 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	70 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	22 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		