

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar conectores aislados
terminales planos, terminales planos macho, conectores
en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramienta para prensar contactos, 0.25mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	9040450000
Tipo	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008190461515
Cantidad	1 Pieza

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	504.57 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-6 mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0.25 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conector aislado	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 24	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.25 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		