

## CRIMPER 25 N D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar contactos no aislados  
terminales planos enrollados, terminales planos tubulares,  
terminales planos macho, conectores paralelo y serie

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

### Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramienta para prensar contactos, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada con engastes
Código	<a href="#">9040460000</a>
Tipo	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008 19046 1508
Cantidad	1 Pieza

## CRIMPER 25 N D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	550 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores sin aislamiento 10-25 mm <sup>2</sup>	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	--------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	25 mm <sup>2</sup>	Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada con engastes
------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------------

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Sin aislamiento	Sección máx. AWG	AWG 4
Sección mín. AWG	AWG 8	Zona de prensado, max.	25 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	10 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		