

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar contactos no aislados
terminales planos enrollados, terminales planos tubulares,
terminales planos macho, conectores paralelo y serie

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	9040520000
Tipo	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008 19046 146 1
Cantidad	1 Pieza

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	78 mm	Altura (pulgadas)	3.0709 inch
Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	378.8 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores sin aislamiento 0,25 - 6mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²	Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal
------------------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Sin aislamiento	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 24	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		