

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas de corte en la versión con trinquete. Apropriadas para cortar sin deformar conductores de cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a la óptima transmisión de palanca y al accionamiento excéntrico perfeccionado.

Datos generales para pedido

Versión	Cutting tool for one-hand operation
Código	9040560000
Tipo	CUTTER 35
GTIN (EAN)	4008190464943
Cantidad	1 Pieza

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5748 inch
Altura	85 mm	Altura (pulgadas)	3.3464 inch
Anchura	290 mm	Anchura (pulgadas)	11.4173 inch
Peso neto	599.4 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Cortacables hasta 35 mm diámetros de cable	Versión	mecánico una mano
--------------------------	--	---------	-------------------

Herramientas de corte

Cable de sección sectorial de cobre	3 x 70 SM	Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	500 kcmil
Cable de cobre - flexible, máx.	240 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx.	240 mm ²
Cable de cobre, diámetro máx.	35 mm	Cable de datos / teléfono / control, máx. 35 mm Ø	
Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 70 SE	Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	500 kcmil
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	240 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	35 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		