

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Versión	Sheathing strippers
Código	9042000000
Tipo	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008190337834
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-02-28T00:00:00+01:00
Producto alternativo	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	46 mm	Altura (pulgadas)	1.811 inch
Anchura	97 mm	Anchura (pulgadas)	3.8189 inch
Peso neto	47.52 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Pelamangueras y herramienta para cortar cables de datos
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	Cable de datos UTP y STP	Cable de cobre - flexible, máx.	4 mm ²
Diámetro del conductor, máx.	12.5 mm	Diámetro del conductor, mín.	0.5 mm
Profundidad de corte	ajustable	UTP y diámetro máx. de cable de datos STP	8 mm
Zona de desaislado AWG, máx.	11 AWG	Zona de desaislado AWG, mín.	20 AWG
Zona de desaislado, mín.	0.08 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	122 mm ²
Sección de conexión del conductor, mín. 1 mm ²			

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		