

## VZZ S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas.

Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables.

Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

### Datos generales para pedido

Versión	Pliers
Código	<a href="#">9046470000</a>
Tipo	VZZ S
GTIN (EAN)	4032248357741
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Anchura	160 mm	Anchura (pulgadas)	6.2992 inch
Peso neto	123.2 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Alicate universal con aislamiento VDE
--------------------------	---------------------------------------

**Pinzas**

Diámetro del conductor máx. (H)	1.6 mm	Diámetro del conductor máx. (MH)	2.5 mm
Dureza de corte	60 HRC	Con aislamiento de protección 1000V	Sí
Forma (alicates para telefonía)	curvado, con función de crimpado y desaislado		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

