

## MEHA OB/UN 16<sup>2</sup> SPX 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Portacuchillas
Código	<a href="#">9054080000</a>
Tipo	MEHA OB/UN 16 <sup>2</sup> SPX 3
GTIN (EAN)	4008190022150
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	11.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.4409 inch
Altura	23 mm	Altura (pulgadas)	0.9055 inch
Anchura	30 mm	Anchura (pulgadas)	1.1811 inch
Longitud	30 mm	Longitud (pulgadas)	1.1811 inch
Peso neto	6.98 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Portacuchillas para STRIPAX 16
--------------------------	--------------------------------

**Herramientas para desaislar**

Color	blanco	Sección de conexión del conductor, max.	16 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min. 6 mm <sup>2</sup>			

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		