

LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| Código | 9200090000 |
| Tipo | LIR 1,5M4 V |
| GTIN (EAN) | 4032248409853 |
| Cantidad | 100 Pieza |

LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 5.9 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2323 inch |
| Anchura | 22.4 mm | Anchura (pulgadas) | 0.8819 inch |
| Peso neto | 0.71 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos técnicos

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción del artículo | Terminal preaislado en forma de anillo 1,5 mm ² / M4 |
|--------------------------|---|

Conector

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 1.5 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. | 0.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor | 1.5 mm ² | Aislamiento | disponible, PVC |
| Dimensión (perno) | M 4 | Dimensión | M 4 |
| Material/plástico | PVC | Color de identificación | rojo |
| Densidad de conexión (S1) | 0.75 mm | Longitud de conexión (l) | 18.3 mm |
| Diámetro interior (d1) | 4.3 mm | Longitud del aislamiento (b) | 11.3 mm |
| Diámetro del aislamiento (D) | 4 mm | Diámetro exterior (d) | 8 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

LIR 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | HTI 15 | Versión |
| Código | 9014400000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 | Versión |
| Código | 9006120000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versión |
| Código | 9202850000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Cantidad | 1 ST | |