


LIS 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Conecotor de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,rojo
Código	9200320000
Tipo	LIS 1,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248410149
Cantidad	100 Pieza

LIS 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	5.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2283 inch
Anchura	22.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.8819 inch
Peso neto	0.62 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado con forma de horquilla 1,5 mm ² / M5
--------------------------	---


Conector

Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ²	
Aislamiento	disponible	Dimensión (perno)	M 5
Dimensión	M 5	Material/plástico	PVC
Color de identificación	rojo	Densidad de conexión (S1)	0.75 mm
Longitud de conexión (l)	17.8 mm	Diámetro interior (d1)	5.3 mm
Longitud del aislamiento (b)	11.3 mm	Diámetro del aislamiento (D)	4 mm
Diámetro exterior (d)	8.1 mm		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Dibujos



LIS 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	9014400000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	9006120000	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	9202850000	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo