

## LIS 6M10 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
Código	<a href="#">9200450000</a>
Tipo	LIS 6M10 V
GTIN (EAN)	40322484 10293
Cantidad	50 Pieza

## LIS 6M10 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	36.7 mm	Anchura (pulgadas)	1.4449 inch
Peso neto	3.17 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal preaislado con forma de horquilla 6,0 mm <sup>2</sup> / M10
--------------------------	--

### Conector

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm <sup>2</sup>
Aislamiento	disponible	Dimensión (perno)	M 10
Dimensión	M 10	Material/plástico	PVC
Color de identificación	amarillo	Densidad de conexión (S1)	1 mm
Diámetro interior (d1)	10.5 mm	Longitud del aislamiento (b)	13.15 mm
Diámetro del aislamiento (D)	6.4 mm	Diámetro exterior (d)	18 mm

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Dibujos



## LIS 6M10 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo