

## LIP 1,5R12 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , rojo
Código	<a href="#">9200460000</a>
Tipo	LIP 1,5R12 V
GTIN (EAN)	40322484 10309
Cantidad	100 Pieza

## LIP 1,5R12 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	5.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2283 inch
Anchura	23.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.9173 inch
Peso neto	0.71 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos técnicos


Descripción del artículo Terminal preaislado en forma de punta 1,5 mm<sup>2</sup> L=12 mm

### Conector

Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Aislamiento	disponible, PVC	Dimensión (longitud de la clavija)	12 mm
Dimensión	12.0 mm	Material/plástico	PVC
Longitud 1 (l1)	22 mm	Color de identificación	rojo
Diámetro exterior del vástago (d3)	1.9 mm	Longitud del aislamiento (b)	10 mm
Diámetro del aislamiento (D)	4.3 mm		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		



## Accesorios

### Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
GTIN (EAN)	4008190159412	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
GTIN (EAN)	4008190044527	
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo
GTIN (EAN)	4032248517855	
Cantidad	1 ST	