


**LIP 2,5R12 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA**

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,azul
Código	<a href="#">9200470000</a>
Tipo	LIP 2,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410316
Cantidad	100 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	6.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2441 inch
Anchura	23.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.9173 inch
Peso neto	0.61 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal preaislado en forma de punta 2,5 mm <sup>2</sup> L=12 mm
--------------------------	--


**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm <sup>2</sup>	
Aislamiento	disponible, PVC	Dimensión (longitud de la clavija)	12 mm
Dimensión	12.0 mm	Material/plástico	PVC
Longitud 1 (l1)	22 mm	Color de identificación	azul
Diámetro exterior del vástago (d3)	4.7 mm	Longitud del aislamiento (b)	10 mm
Diámetro del aislamiento (D)	4.7 mm		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## Dibujos



## Accesorios

### Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo