

LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Versión | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², rojo |
| Código | 9200530000 |
| Tipo | LIF 1,5F488 R |
| GTIN (EAN) | 40322484 10378 |
| Cantidad | 100 Pieza |

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 5.7 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.2244 inch |
| Anchura | 19.2 mm | Anchura (pulgadas) | 0.7559 inch |
| Peso neto | 0.71 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo Manguitos aislados de conexión plana 1,5 mm² / 4,8x0,8

Conector

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------------|
| Sección de conexión del conductor, max. | 1.5 mm ² | Sección de conexión del conductor, min. | 0.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor | 1.5 mm ² | Aislamiento | disponible, Parcialmente aislado |
| Dimensión (terminal plano) | 4,8 x 0,8 mm | Dimensión | 4,8 x 0,8 mm |
| Material/plástico | PVC | Color de identificación | rojo |
| Ancho de conexión (d2) | 4.8 mm | Espesor de conexión (d3) | 0.8 mm |
| Longitud del aislamiento (b) | 10 mm | Diámetro del aislamiento (D) | 4 mm |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ETIM 9.0 | EC0005 16 |
| ETIM 10.0 | EC0005 16 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |



LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | HTI 15 | Versión |
| Código | 9014400000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 | Versión |
| Código | 9006120000 | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado doble |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Cantidad | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versión |
| Código | 9202850000 | Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 6mm ² , Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Cantidad | 1 ST | |