


**LIF 6F638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,amarillo
Código	<a href="#">9200570000</a>
Tipo	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	4032248410415
Cantidad	100 Pieza

**LIF 6F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	7.7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3031 inch
Anchura	23.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.937 inch
Peso neto	1.64 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Manguitos aislados de conexión plana 6,0 mm <sup>2</sup> / 6,3x0,8
--------------------------	--

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 4 mm <sup>2</sup>	
Sección de conexión del conductor	6 mm <sup>2</sup>	Aislamiento	disponible, Parcialmente aislado
Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm	Dimensión	6,3 x 0,8 mm
Material/plástico	PVC	Color de identificación	amarillo
Ancho de conexión (d2)	4.8 mm	Espesor de conexión (d3)	0.8 mm
Longitud del aislamiento (b)	13 mm	Diámetro del aislamiento (D)	6.8 mm

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

LIF 6F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Drawings



**LIF 6F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Crimping tools**

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

**Datos generales para pedido**

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo