


**LID 6,0F5 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Manguitos aislados de conexión redondos en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,amarillo
Código	<a href="#">9200720000</a>
Tipo	LID 6,0F5 RF
GTIN (EAN)	4032248410569
Cantidad	100 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-03-31T00:00:00+02:00

**LID 6,0F5 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	9.6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.378 inch
Anchura	24 mm	Anchura (pulgadas)	0.9449 inch
Peso neto	2.07 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Hembra de terminal redondo con manguito de cobre 4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>
--------------------------	--

**Conector**

Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min. 4 mm <sup>2</sup>	
Aislamiento	Totalmente aislado	Dimensión (conector redondo)	ø 5 mm
Dimensión	ø 5 mm	Material/plástico	PVC
Color de identificación	amarillo	Longitud del aislamiento (b)	13.8 mm
Diámetro del aislamiento (D)	5 mm	Diámetro exterior (d)	5 mm

**Clasificaciones**


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**LID 6,0F5 RF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**



## Accesorios

### Crimping tools



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Tipo	HTI 15	Versión
Código	<a href="#">9014400000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4008190159412	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versión
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado doble
Cantidad	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versión
Código	<a href="#">9202850000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para
GTIN (EAN)	4032248517855	conector de cables aislado, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval,
Cantidad	1 ST	Crimpado paralelo