

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar contactos Weidmüller DFF y ZRV

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0,2mm ² , 2,5mm ² , B-Crimp |
| Código | 9201040000 |
| Tipo | HTF AFK 2.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248419678 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|--------|--------------------|------------|
| Anchura | 200 mm | Anchura (pulgadas) | 7.874 inch |
| Peso neto | 533 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|--|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva | No afectado |
| RoHS | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Datos técnicos

| | | | |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------------|
| Descripción del artículo | Herramienta para prensar para contactos planos AFK con garra para engarzar abierta | Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------------|

Datos de herramienta para prensar

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| Sección del terminal tubular, max. | 2.5 mm ² | Tipo de prensado /perfil | B-Crimp |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|

Descripción de contacto

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Tipo de contactos | Weidmüller FEKO ZRV | Sección máx. AWG | AWG 12 |
| Sección mín. AWG | AWG 24 | Zona de prensado, max. | 2.5 mm ² |
| Zona de prensado, min. | 0.2 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración

