

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar contactos Weidmüller DFF y ZRV

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- Con tope para un posicionamiento exacto de los contactos

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, 0.2mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp
Código	9201040000
Tipo	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Cantidad	1 Pieza

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	533 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar para contactos planos AFK con garra para engazar abierta	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	---	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm ²	Tipo de prensado /perfil	B-Crimp
------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Weidmüller FEKO ZRV	Sección máx. AWG	AWG 12
Sección mín. AWG	AWG 24	Zona de prensado, max.	2.5 mm ²
Zona de prensado, min.	0.2 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Similar a la ilustración

