


AIE MULTI-STRIPAX AWG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

Datos generales para pedido

Versión	Insert
Código	9202280000
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486236
Cantidad	1 Pieza

AIE MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensiones y pesos

Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1.6142 inch
Longitud	41 mm	Longitud (pulgadas)	1.6142 inch
Peso neto	73.04 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Unidad de desaislamiento para AWG 26-16
--------------------------	---

Herramientas para desaislar

Cable posible	Conductores AWG con PTFE y PVC
---------------	--------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		