

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Juegos para prensar

### Datos generales para pedido

Versión	Surtido Herramienta para prensar, Herramienta para prensar: PZ 6 Roto/CTI 6, Herramienta para desaislar: STRIPAX, Zona de prensado, min.: 0.14, Color: DIN
Código	<a href="#">9202610000</a>
Tipo	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	330 mm	Profundidad (pulgadas)	12.9921 inch
Altura	79 mm	Altura (pulgadas)	3.1102 inch
Anchura	413 mm	Anchura (pulgadas)	16.2598 inch
Peso neto	4871.4 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028		

### Juegos

Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Embalaje	Caja de plástico	Herramienta para desaislar	STRIPAX
Herramienta para prensar	PZ 6 Roto/CTI 6	Color	DIN
Número de AEH	2000 pcs.		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Herramientas



- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosores de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado

### Datos generales para pedido

Tipo	STRIPAX	Versión	
Código	<a href="#">9005000000</a>	Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Cantidad	1 ST		

### Crimping tools



- Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables
- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
  - Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
  - con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
  - conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Tipo	CTI 6	Versión	
Código	<a href="#">9006120000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos,	
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Conexión crimpada oval, Crimpado doble	
Cantidad	1 ST		
Tipo	PZ 6 ROTO L	Versión	
Código	<a href="#">1444050000</a>	Herramienta para prensar, Herramienta para prensar terminales	
GTIN (EAN)	4050118248593	tubulares, 0.14mm², 6mm², Crimpado trapezoidal	
Cantidad	1 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W	Versión	
Código	<a href="#">9019010000</a>		Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H1,0/14D R	Versión	
Código	<a href="#">9019080000</a>		Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H2,5/15D BL	Versión	
Código	<a href="#">9019160000</a>		Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732		
Cantidad	500 ST		
Tipo	H4,0/18D GR	Versión	
Código	<a href="#">9019190000</a>		Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349		
Cantidad	500 ST		

### Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

### Datos generales para pedido

Tipo	H6,0/20D GE	Versión	
Código	<a href="#">9019220000</a>		Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607		
Cantidad	100 ST		


## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIR 6M6 V	Versión	
Código	<a href="#">9200250000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248410071		
Cantidad	100 ST		

### Terminales preaislados macho




Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIP 6R14 V	Versión	
Código	<a href="#">9200480000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo	
GTIN (EAN)	4032248410323		
Cantidad	100 ST		

### Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIR 2,5M5 V	Versión	
Código	<a href="#">9200180000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409808		
Cantidad	100 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 2,5F638 R	Versión	
Código	<a href="#">9200560000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , azul	
GTIN (EAN)	4032248410408		
Cantidad	100 ST		

### Terminales preaislados macho



Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versión	
Código	<a href="#">9200460000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , rojo	
GTIN (EAN)	4032248410309		
Cantidad	100 ST		
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versión	
Código	<a href="#">9200470000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , azul	
GTIN (EAN)	4032248410316		
Cantidad	100 ST		

### Manguitos de empalme



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	LIB 6B26 VF	Versión	
Código	<a href="#">9200510000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo	
GTIN (EAN)	4032248410354		
Cantidad	100 ST		

### Terminales preaislados redondos




Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M4 V	Versión	
Código	<a href="#">9200090000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409853		
Cantidad	100 ST		

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F638 R	Versión	
Código	<a href="#">9200540000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo	
GTIN (EAN)	4032248410385		
Cantidad	100 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Manguitos de empalme




Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

### Datos generales para pedido

Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versión	
Código	<a href="#">9200500000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul	
GTIN (EAN)	4032248410347		
Cantidad	100 ST		

### Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M5 V	Versión	
Código	<a href="#">9200100000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
Cantidad	100 ST		

### Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZ BA8-PSC 80	Versión	
Código	<a href="#">9202310000</a>	Surtido Conectores	
GTIN (EAN)	4032248486687		
Cantidad	1 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión	
Código	<a href="#">9200520000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Cantidad	100 ST		
Tipo	LIF 6F638 R	Versión	
Código	<a href="#">9200570000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo	
GTIN (EAN)	4032248410415		
Cantidad	100 ST		

### Manguitos de empalme



Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

### Datos generales para pedido

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versión	
Código	<a href="#">9200490000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo	
GTIN (EAN)	4032248410330		
Cantidad	100 ST		

### Cajas vacías



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	KOFFER PSC80 PC	Versión	
Código	<a href="#">9202330000</a>	Herramientas, Caja vacía / Estuche	
GTIN (EAN)	4032248486700		
Cantidad	1 ST		