

**CRIMP-SET KONTAKTE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Juegos para prensar

**Datos generales para pedido**

Versión	Caja de surtido, Color: DIN
Código	<a href="#">9202640000</a>
Tipo	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Cantidad	1 Pieza
Embalaje	Caja de plástico

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Profundidad	330 mm	Profundidad (pulgadas)	12.9921 inch
Altura	57 mm	Altura (pulgadas)	2.2441 inch
Anchura	413 mm	Anchura (pulgadas)	16.2598 inch
Peso neto	3050.96 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Juego para crimpar contactos con conectores aislados y terminales tubulares con aislamiento de plástico
--------------------------	---

**Juegos**

Embalaje	Caja de plástico	Color	DIN
Número de AEH	2000 pcs.		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### En bolsa



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN

### Datos generales para pedido

Tipo	H0,5/14D W	Versión
Código	<a href="#">9019010000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4008190120931	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H0,75/14D GR	Versión
Código	<a href="#">9019040000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versión
Código	<a href="#">9019080000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, rojo
GTIN (EAN)	4008190090623	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versión
Código	<a href="#">9019120000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, negro
GTIN (EAN)	4008190153793	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versión
Código	<a href="#">9019160000</a>	Terminal tubular, Estándar, 10 mm, 8 mm, azul
GTIN (EAN)	4008190028732	
Cantidad	500 ST	
Tipo	H4,0/18D GR	Versión
Código	<a href="#">9019190000</a>	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Cantidad	500 ST	

### Para conductores de 6,0 mm<sup>2</sup>



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Datos generales para pedido

Tipo	H6.0/20D GE	Versión
Código	<a href="#">9019220000</a>	Terminal tubular, Estándar, 14 mm, 12 mm, amarillo
GTIN (EAN)	4008190151607	
Cantidad	100 ST	

### Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIR 6M6 V	Versión
Código	<a href="#">9200250000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
Cantidad	100 ST	

### Conectores



- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

### Datos generales para pedido

Tipo	EINSATZ A8-1 CL55	Versión
Código	<a href="#">9028460000</a>	Surtidio Conectores
GTIN (EAN)	4032248310029	
Cantidad	100 ST	
Tipo	EINSATZ A7-1 CL55	Versión
Código	<a href="#">9028450000</a>	Surtidio Conectores
GTIN (EAN)	4032248310012	
Cantidad	1 ST	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesos

## Terminales preaislados macho




Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LIP 6R14 V	Versión
Código	<a href="#">9200480000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,amarillo
GTIN (EAN)	4032248410323	
Cantidad	100 ST	

## Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LIR 2,5M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200180000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	

## Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LIF 2,5F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200560000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm <sup>2</sup> ,azul
Cantidad	100 ST	

## Accesorios

## Terminales preaislados macho



## Conektor de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
  - Sin soldar
  - Con embudo cónico

### **Datos generales para pedido**

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versión
Código	<a href="#">9200460000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versión
Código	<a href="#">9200470000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,azul
GTIN (EAN)	4032248410316	
Cantidad	100 ST	

## **Manguitos de empalme**




Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
  - Sin soldar

## Datos generales para pedido

<b>Tipo</b>	LIB 6B26 VF	<b>Versión</b>
<b>Código</b>	<a href="#"><u>9200510000</u></a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,amarillo
<b>GTIN (EAN)</b>	4032248410354	
<b>Cantidad</b>	100 ST	

## Terminales preaislados redondos



#### Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
  - sin soldar
  - con embudo alimentador cónico

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	LIR 1,5M4 V	Versión
Código	<a href="#">9200090000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	

**Cajas vacías**

- Caja de estuche en polipropileno irrompible
- Almacenamiento móvil y claro con una ocupación mínima de espacio
- Con 2 cierres deslizantes estables
- Las cajas con compartimentos pueden colocarse de pie y apilarse con total seguridad
- Pueden dividirse con piezas especiales de inserción

**Datos generales para pedido**

Tipo	KOFFER CARRY LITE 55	Versión
Código	<a href="#">9202000000</a>	Herramientas, Caja vacía / Estuche
GTIN (EAN)	403224841231	
Cantidad	1 ST	

**Terminal enchufable plano hembra**

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre  
• modelos habituales en el mercado  
• sin soldar  
• con embudo alimentador cónico

**Datos generales para pedido**

Tipo	LIF 1,5F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200540000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm <sup>2</sup> ,rojo
Cantidad	100 ST	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesos

## Manguitos de empalme




Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

## Datos generales para pedido

Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versión
Código	<a href="#">9200500000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,azul
GTIN (EAN)	4032248410347	
Cantidad	100 ST	

## Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200100000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	

## Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión
Código	<a href="#">9200520000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> ,rojo
Cantidad	100 ST	

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accesorios**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tipo	LIF 6F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200570000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm <sup>2</sup> ,amarillo
Cantidad	100 ST	

**Manguitos de empalme**

Conecotor de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA  
• Diseños convencionales  
• Sin soldar

**Datos generales para pedido**

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versión
Código	<a href="#">9200490000</a>	Terminale planos,Conector de cables aislado,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rojo
GTIN (EAN)	4032248410330	
Cantidad	100 ST	