

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Vástago hexagonal exterior de 1/4" según DIN 3126,
forma E6,3 para conexión directa de la máquina
Puntas para tornillos de cabeza ranurada DIN 5264, vástago: 1/4" E6,3 DIN 3126

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Juego de destornilladores
Código	9202740000
Tipo	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4032248504718
Cantidad	5 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2021-04-30T00:00:00+02:00
Producto alternativo	BIT E6,3 1,2X6,5X70

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Anchura	70 mm	Anchura (pulgadas)	2.7559 inch
Peso neto	14.8 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo Punta de destornillador plano 1,2x6,5x70

Atornillador eléctrico

Peso 15.4 g

Destornilladores y llaves

Anchura de caña (B)	6.5 mm	Solidez de caña (A)	1.2 mm
Forma	E 6,3 DIN 3126, Ranura	Longitud de caña	70 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		