

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Herramientas para prensar conectores aislados  
terminales planos, terminales planos macho, conectores  
en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

### Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo
Código	<a href="#">9202850000</a>
Tipo	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
Cantidad	1 Pieza

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Anchura	250 mm	Anchura (pulgadas)	9.8425 inch
Peso neto	689.78 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

### Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada oval, Crimpado paralelo	
Estación de crimpado	Número de estación de crimpado	1
	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Sección del conductor AWG, mín.	20 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx.	16 AWG
	Color de la estación de crimpado	Rojo
	Número de estación de crimpado	2
	Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Sección del conductor AWG, mín.	16 AWG
	Sección del conductor,AWG, máx.	14 AWG
	Color de la estación de crimpado	Azul
	Número de estación de crimpado	3
	Sección de conexión del conductor, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Sección del conductor AWG, mín.	12 AWG
Sección del conductor,AWG, máx.	10 AWG	
Color de la estación de crimpado	Amarillo	

### Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conector aislado	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 21	Zona de prensado, max.	6 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		


### Indicación importante

Información de producto	No apto para conductores macizos. El aislamiento del contacto se presiona cónicamente.
-------------------------	--

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Dibujos**



### Terminal enchufable plano macho



Terminales planos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	FSKI/0,5-1,0/288	Versión
Código	<a href="#">1491790000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/488	Versión
Código	<a href="#">1491810000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491820000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/488	Versión
Código	<a href="#">1491850000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/638	Versión
Código	<a href="#">1491830000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	FSKI/4,0-6,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491840000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301823	mm <sup>2</sup> , amarillo
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5M638 R	Versión
Código	<a href="#">9200580000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410422	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5M638 R	Versión
Código	<a href="#">9200590000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410439	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6M638 R	Versión
Código	<a href="#">9200600000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410446	
Cantidad	100 ST	

### Terminal enchufable plano hembra



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versión
Código	<a href="#">9200520000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410361	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F488 R	Versión
Código	<a href="#">9200530000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410378	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200540000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410385	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F488 R	Versión
Código	<a href="#">9200550000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410392	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200560000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410408	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versión
Código	<a href="#">9200570000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410415	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/285	Versión
Código	<a href="#">1491620000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301526	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288	Versión
Código	<a href="#">1491630000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301489	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versión
Código	<a href="#">1491650000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301519	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/485	Versión
Código	<a href="#">1491660000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301410	
Cantidad	100 ST	

### Accesorios

Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/488	Versión
Código	<a href="#">1491670000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491680000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/285	Versión
Código	<a href="#">1491640000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/285	Versión
Código	<a href="#">1491730000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/288	Versión
Código	<a href="#">1491740000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/485	Versión
Código	<a href="#">1491690000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/488	Versión
Código	<a href="#">1491710000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/638	Versión
Código	<a href="#">1491720000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/4,0-6,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491750000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301816	mm <sup>2</sup> , amarillo
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Versión
Código	<a href="#">1491760000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301588	mm <sup>2</sup> , amarillo
Cantidad	100 ST	

### Terminal enchufable plano mixto



Manguitos aislados de conexión plana con derivación en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5T638 R	Versión
Código	<a href="#">9200610000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410453	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5T638 R	Versión
Código	<a href="#">9200620000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410460	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6T638 R	Versión
Código	<a href="#">9200630000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410477	
Cantidad	100 ST	

### Manguitos, totalmente aislados



Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIF 1,5F638 RF	Versión
Código	<a href="#">9200640000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410484	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 RF	Versión
Código	<a href="#">9200650000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410491	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 RF	Versión
Código	<a href="#">9200660000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410507	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/285	Versión
Código	<a href="#">1491860000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301915	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/288	Versión
Código	<a href="#">1491870000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301908	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/485	Versión
Código	<a href="#">1491880000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301748	
Cantidad	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/488	Versión
Código	<a href="#">1491890000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301786	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491910000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301847	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/485	Versión
Código	<a href="#">1491920000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301694	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/488	Versión
Código	<a href="#">1491930000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301762	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/638	Versión
Código	<a href="#">1491940000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301922	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VFSKHV/4,0-6,0/638	Versión
Código	<a href="#">1491950000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301946	
Cantidad	100 ST	

## Terminales preaislados



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

## Datos generales para pedido

Tipo	KQI-M10/-1	Versión
Código	<a href="#">1492130000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302158	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M10/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492340000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302295	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M10/-6	Versión
Código	<a href="#">1492410000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302363	
Cantidad	100 ST	



### Accesorios

Tipo	KQI-M12/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492350000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302059	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M12/-6	Versión
Código	<a href="#">1492420000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302189	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2,5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492150000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302028	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492090000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301892	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-1	Versión
Código	<a href="#">1492140000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302127	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492180000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302080	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492270000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302134	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492100000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302011	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-1	Versión
Código	<a href="#">1492170000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302035	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492250000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492110000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-1	Versión
Código	<a href="#">1492200000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302301	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492290000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	

### Accesorios

Tipo	KQI-M4/-6	Versión
Código	<a href="#">1492370000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302264	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-1	Versión
Código	<a href="#">1492190000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302165	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492280000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302141	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-0,5	Versión
Código	<a href="#">1492120000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302042	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492220000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302110	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492310000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302271	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-6	Versión
Código	<a href="#">1492380000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302219	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/S/-1	Versión
Código	<a href="#">1492210000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302004	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M5/S/2,5	Versión
Código	<a href="#">1492300000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302332	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M6/-1	Versión
Código	<a href="#">1492230000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302400	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M6/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492320000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302417	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M6/-6	Versión
Código	<a href="#">1492390000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302509	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M8/-1	Versión
Código	<a href="#">1492240000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302066	
Cantidad	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	KQI-M8/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492330000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302325	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQI-M8/-6	Versión
Código	<a href="#">1492400000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302257	
Cantidad	100 ST	

## Terminales preaislados tipo horquilla



Conector de cable de horquilla aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	KQIG-M10/-6	Versión
Código	<a href="#">1491320000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301199	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M3,5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492530000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302370	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M3,5/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492610000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302097	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M3/-1	Versión
Código	<a href="#">1492520000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302431	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M3/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492600000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302202	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/-1	Versión
Código	<a href="#">1492550000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302240	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492630000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302424	
Cantidad	100 ST	


### Accesorios

Tipo	KQIG-M4/-6	Versión
Código	<a href="#">1491270000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301342	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/S/-1	Versión
Código	<a href="#">1492540000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302523	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/S/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492620000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302387	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M5/-1	Versión
Código	<a href="#">1492580000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301793	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M5/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492640000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302448	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M5/-6	Versión
Código	<a href="#">1491280000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301311	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M6/-1	Versión
Código	<a href="#">1492590000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302318	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M6/-2,5	Versión
Código	<a href="#">1491260000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301182	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M6/-6	Versión
Código	<a href="#">1491290000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301328	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KQIG-M8/-6	Versión
Código	<a href="#">1491310000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301298	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M3 V	Versión
Código	<a href="#">9200290000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410118	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M3,5 V	Versión
Código	<a href="#">9200300000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410125	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M4 V	Versión
Código	<a href="#">9200310000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410132	
Cantidad	100 ST	

### Accesorios

Tipo	LIS 1,5M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200320000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410149	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M6 V	Versión
Código	<a href="#">9200330000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410156	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M3 V	Versión
Código	<a href="#">9200350000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410170	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M3,5 V	Versión
Código	<a href="#">9200360000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410187	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M4 V	Versión
Código	<a href="#">9200370000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410194	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200380000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410224	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M6 V	Versión
Código	<a href="#">9200390000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410231	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 6M10 V	Versión
Código	<a href="#">9200450000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410293	
Cantidad	50 ST	
Tipo	LIS 6M4 V	Versión
Código	<a href="#">9200410000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410255	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 6M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200420000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410262	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 6M6 V	Versión
Código	<a href="#">9200430000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410279	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIS 6M8 V	Versión
Código	<a href="#">9200440000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410286	
Cantidad	50 ST	

### Terminales preaislados con forma de gancho



La utilización de conectores aislados garantiza a los usuarios una calidad continua a largo plazo para sus conexiones eléctricas.  
 El montaje también ofrece otras ventajas adicionales.

### Datos generales para pedido

Tipo	HBT 1,5 - 3,0 RT	Versión
Código	<a href="#">1312440000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 3
GTIN (EAN)	4050118115055	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	HBT 1,5 - 4,6 RT	Versión
Código	<a href="#">1233340000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 4,6
GTIN (EAN)	4050118210972	mm <sup>2</sup> , rojo
Cantidad	100 ST	
Tipo	HBT 2,5 - 3,0 BL	Versión
Código	<a href="#">1312450000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 3
GTIN (EAN)	4050118115130	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	HBT 2,5 - 4,6 BL	Versión
Código	<a href="#">1233330000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 4,6
GTIN (EAN)	4050118016901	mm <sup>2</sup> , azul
Cantidad	100 ST	
Tipo	HBT 6,0 - 3,0 GE	Versión
Código	<a href="#">1312470000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 3 mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118114980	mm <sup>2</sup> , amarillo
Cantidad	100 ST	
Tipo	HBT 6,0 - 4,6 GE	Versión
Código	<a href="#">1216230000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4,6 mm <sup>2</sup> , 4,6 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm <sup>2</sup> , amarillo
Cantidad	100 ST	
Tipo	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Versión
Código	<a href="#">9036290000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,25 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248175925	mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, negro
Cantidad	100 ST	
Tipo	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Versión
Código	<a href="#">9036300000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248175932	mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, negro
Cantidad	100 ST	

## Accesorios

### Manguitos de empalme




Conector de encastre completamente aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar

### Datos generales para pedido

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versión
Código	<a href="#">9200490000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410330	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versión
Código	<a href="#">9200500000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410347	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIB 6B26 VF	Versión
Código	<a href="#">9200510000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410354	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTI/0,1-0,5	Versión
Código	<a href="#">1491540000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301649	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTI/0,5-1,0	Versión
Código	<a href="#">1491550000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301731	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTI/1,5-2,5	Versión
Código	<a href="#">1491560000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301656	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTI/4,0-6,0	Versión
Código	<a href="#">1491570000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301809	
Cantidad	100 ST	

### Terminales paralelos



Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

## Accesorios

### Datos generales para pedido

Tipo	VPLI/0,1-0,5	Versión
Código	<a href="#">1491450000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301595	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLI/0,5-1,0	Versión
Código	<a href="#">1491460000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301366	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLI/1,5-2,5	Versión
Código	<a href="#">1491470000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301571	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VPLI/4,0-6,0	Versión
Código	<a href="#">1491480000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301359	
Cantidad	100 ST	

### Terminales preaislados macho



Conector de cable de pasador aislado de PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	KSI/0,1-0,5	Versión
Código	<a href="#">1491370000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301625	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSI/0,5-1,0	Versión
Código	<a href="#">1491380000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301441	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSI/1,5-2,5	Versión
Código	<a href="#">1491390000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301458	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSI/1,5-2,5	Versión
Código	<a href="#">1491410000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301632	
Cantidad	100 ST	
Tipo	KSI/4,0-6,0	Versión
Código	<a href="#">1491420000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118300994	
Cantidad	100 ST	



## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versión
Código	<a href="#">9200460000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410309	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versión
Código	<a href="#">9200470000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410316	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIP 6R14 V	Versión
Código	<a href="#">9200480000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410323	
Cantidad	100 ST	

## Distribuidor enchufable




Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

## Datos generales para pedido

Tipo	VSTVI/0,5-1,0	Versión
Código	<a href="#">1491770000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301465	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VSTVI/1,5-2,5	Versión
Código	<a href="#">1491780000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301373	
Cantidad	100 ST	

## Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M3 V	Versión
Código	<a href="#">9200070000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409839	
Cantidad	100 ST	

### Accesorios

www.weidmueller.com

Tipo	LIR 1,5M3,5 V	Versión
Código	<a href="#">9200080000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M4 V	Versión
Código	<a href="#">9200090000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200100000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M6 V	Versión
Código	<a href="#">9200110000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M8 V	Versión
Código	<a href="#">9200120000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M10 V	Versión
Código	<a href="#">9200210000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M3 V	Versión
Código	<a href="#">9200150000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M3,5 V	Versión
Código	<a href="#">9200160000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M4 V	Versión
Código	<a href="#">9200170000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200180000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M6 V	Versión
Código	<a href="#">9200190000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M8 V	Versión
Código	<a href="#">9200200000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm <sup>2</sup>
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 6M10 V	Versión
Código	<a href="#">9200270000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410095	
Cantidad	100 ST	

## CTI 6 G


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	LIR 6M4 V	Versión
Código	<a href="#">9200230000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410057	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 6M5 V	Versión
Código	<a href="#">9200240000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410064	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 6M6 V	Versión
Código	<a href="#">9200250000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LIR 6M8 V	Versión
Código	<a href="#">9200260000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410088	
Cantidad	100 ST	

## Terminal redondo



Conectores redondos aislados en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

## Datos generales para pedido

Tipo	LID 1,5M4 R	Versión
Código	<a href="#">9200670000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410514	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LID 2,5M5 R	Versión
Código	<a href="#">9200680000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410521	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LID 6M5 R	Versión
Código	<a href="#">9200690000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410538	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VRSTI/0,5-1,0	Versión
Código	<a href="#">1492040000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301779	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VRSTI/1,5-2,5	Versión
Código	<a href="#">1492050000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301861	
Cantidad	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	VRSTI/4,0-6,0	Versión
Código	<a href="#">1492060000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301885	
Cantidad	100 ST	

### Terminal enchufable redondo hembra



Manguitos aislados de conexión redondos en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LID 1,5F4 RF	Versión
Código	<a href="#">9200700000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4032248410545	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LID 2,5F5 RF	Versión
Código	<a href="#">9200710000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4032248410552	
Cantidad	100 ST	
Tipo	LID 6,0F5 RF	Versión
Código	<a href="#">9200720000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4032248410569	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VRSHV/0,5-1,0	Versión
Código	<a href="#">1491980000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , rojo
GTIN (EAN)	4050118301939	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VRSHVI/1,5-2,5	Versión
Código	<a href="#">1491990000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , azul
GTIN (EAN)	4050118301878	
Cantidad	100 ST	
Tipo	VRSHVI/4,0-6,0	Versión
Código	<a href="#">1492010000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , amarillo
GTIN (EAN)	4050118301960	
Cantidad	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### Manguitos redondos, totalmente aislados




Conector de cables aislado en PVC o PC/PA

- Diseños convencionales
- Sin soldar
- Con embudo cónico, excepto conector de encastre

### Datos generales para pedido

Tipo	VRSHVI/0,5-1,0	Versión	
Código	<a href="#">1492020000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1	
GTIN (EAN)	4050118301984	mm <sup>2</sup> , rojo	
Cantidad	100 ST		
Tipo	VRSHVI/1,5-2,5	Versión	
Código	<a href="#">1492030000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5	
GTIN (EAN)	4050118301854	mm <sup>2</sup> , azul	
Cantidad	100 ST		

### Terminales preaislados redondos



Adaptadores sujetacables en anillo, aislados, en PVC

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

### Datos generales para pedido

Tipo	LIR 1,5M10 V	Versión	
Código	<a href="#">2792000000</a>	Terminale planos, Conector de cables aislado, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5	
GTIN (EAN)	4064675073192	mm <sup>2</sup>	
Cantidad	100 ST		

## Accesorios

### Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran manera el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

### Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE CTO	Versión	
Código	<a href="#">1121010000</a>	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto	
GTIN (EAN)	4032248902118		
Cantidad	1 ST		