



- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 14.5 mm, negro
Código	9202870000
Tipo	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.26 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular conductores con protección cortocircuitos y tierra color negro	Versión	Estándar

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	14.5 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	7 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	24.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	18 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 mm ²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

