



- En MultiPack
- Código de colores Weidmüller

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 14.5 mm, negro
Código	<a href="#">9202870000</a>
Tipo	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos****Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Peso neto	0.26 g
-----------	--------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular conductores con protección cortocircuitos y tierra color negro	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	14.5 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	7 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	24.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	18 mm
Sección de conexión del conductor	1.5 mm <sup>2</sup>	Color	Weidmueller

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Dibujos

### Dibujo

