



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 14.5 mm, azul
Código	9202880000
Tipo	H2,5/24 XS BL
GTIN (EAN)	4032248517954
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos**Homologaciones**

RoHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.3 g
-----------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---------------------------------------------	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular conductores con protección cortocircuitos y tierra color azul	Versión	Estándar
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	2.3 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	14.5 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	7.9 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.3 mm
L1 en mm	24.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14
Espesor del manguito de metal (S1)	0.15 mm	Longitud de desaislado	18 mm
Sección de conexión del conductor	2.5 mm ²	Color	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

