

## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Herramientas, Herramientas para desaislar y para cortar |
| Código     | <a href="#">9203610000</a>                              |
| Tipo       | MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248563968   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |          |                        |             |
|-------------|----------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 40 mm    | Profundidad (pulgadas) | 1.5748 inch |
| Altura      | 85 mm    | Altura (pulgadas)      | 3.3464 inch |
| Anchura     | 250 mm   | Anchura (pulgadas)     | 9.8425 inch |
| Peso neto   | 519.28 g |                        |             |

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado                          |
| REACH SVHC                                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP  | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

### Datos técnicos

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Descripción del artículo | Herramienta para desaislar y cortar para conductores aislados exentos de halógenos 0,75 - 4,0 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|---|

### Herramientas para desaislar

|  |   |   |                   |
|--|---|---|-------------------|
| Tipo de cable  | conductor rígido y flexible con aislamiento PVC | Sección del conductor (Potencia de corte) | 6 mm <sup>2</sup> |
| Rango de corte máx. conductor rígido                         | 2.5 mm <sup>2</sup>                             | Rango de corte máx. conductor flexible    | 6 mm <sup>2</sup> |
| Rango de corte máx. conductor plano                          | 10,2 mm x 4 mm                                  | Zona de desaislado AWG, máx.              | 10 AWG            |
| Longitud de desaislado, mín.                                 | 2 mm  | Sección de conexión del conductor, max.   | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, mín. 0.75 mm <sup>2</sup> |   |   |                   |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

**MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ejemplo de uso**



## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accesorios

www.weidmueller.com

### Accesorios/piezas de repuesto



- para conductores flexibles y rígidos con materiales especiales de aislamiento
- Alta calidad de desaislado para aplicaciones industriales (según los requisitos aeronáuticos)
- Las cuchillas especiales permiten el desaislado de aislantes y estructuras especiales
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Alta flexibilidad gracias a cuchillas de desaislado intercambiables
- Alta exactitud de repetición en el desaislado
- Sin dañar los conductores
- Alta estabilidad para una larga vida útil y alta fiabilidad
- Función de corte integrada

### Datos generales para pedido

|            |                                      |         |
|------------|--------------------------------------|---------|
| Tipo       | AIE M-SPX 0.25-1.5 S                 | Versión |
| Código     | <a href="#">9204550000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248671090                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE M-SPX 1.5-6.0 S                  | Versión |
| Código     | <a href="#">9204570000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248671113                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL | Versión |
| Código     | <a href="#">9203730000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248576449                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL              | Versión |
| Código     | <a href="#">9202270000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248486212                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE MULTI-STRIPAX 6-16               | Versión |
| Código     | <a href="#">9202260000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248486205                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE MULTI-STRIPAX ASI                | Versión |
| Código     | <a href="#">9202300000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248486250                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE MULTI-STRIPAX AWG                | Versión |
| Código     | <a href="#">9202280000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248486236                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW              | Versión |
| Código     | <a href="#">9205770000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248836291                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |
| Tipo       | AIE MULTI-STRIPAX POF                | Versión |
| Código     | <a href="#">1212770000</a>           | Insert  |
| GTIN (EAN) | 4032248994434                        |         |
| Cantidad   | 1 ST                                 |         |

## MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accesorios

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo       | AIE MULTI-STRIPAX PV       | Versión             |
| Código     | <a href="#">1204280000</a> | Insert              |
| GTIN (EAN) | 4032248987030              |                     |
| Cantidad   | 1 ST                       |                     |
| Tipo       | ERAN MULTI-STRIPAX         | Versión             |
| Código     | <a href="#">9203100000</a> | Spare stop set      |
| GTIN (EAN) | 4032248538102              |                     |
| Cantidad   | 1 ST                       |                     |
| Tipo       | ERME MULTI-STRIPAX         | Versión             |
| Código     | <a href="#">9203070000</a> | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096              |                     |
| Cantidad   | 1 ST                       |                     |