



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas, Pelamangueras
Código	9204190000
Tipo	AM 16
GTIN (EAN)	4032248608133
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	41 mm
Altura	53 mm
Anchura	58 mm
Peso neto	56.9 g

Profundidad (pulgadas)	1.6142 inch
Altura (pulgadas)	2.0866 inch
Anchura (pulgadas)	2.2835 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo Pelamangueras

Herramientas para desaislar

Tipo de cable	cable redondo
Diámetro del conductor, mín.	5 mm
Sección de conexión del conductor, max.	227 mm ²

Diámetro del conductor, máx.	17 mm
Profundidad de corte	0,8 - 2,5 mm
Sección de conexión del conductor, min.	20 mm ²

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 14.0	21-04-90-90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso




Ejemplo de uso



Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

**Datos generales para pedido**

Tipo	ERME AM 16	Versión
Código	9204260000	Accesorios, Cuchilla de repuesto
GTIN (EAN)	4032248640966	
Cantidad	1 ST	